

ーバルブ・配管・電装のスペシャリストー


簡単ユニット管工房

◎ 株式会社 三吉屋


TEL:082-926-2698/ FAX:082-926-2699

ユニット管工房 写真集

# ユニット管工房 写真集



実例) サンダーにダイヤモンドブラシを付けて使用しているが、高速回転の熱で樹脂が溶けてしまうので、何とかして長持ちでないかという依頼がありました。  
金属プレートを埋め込み、長く使えるように改良しました。



インパクトドライバーの軸にセットするアタッチメントも製作



特殊フランジとタケノコニップルで改良

蒸気の省エネ対策として、配管の保温対策をします。また配管が高温になるため、やけど防止の安全対策も合わせて行いました。



## オーダーメイド品も製作します

実例①：尿素水(アドブルー) を自動的に10ℓ ずつ容器に入れる省人化設備を製作し納入しました。

右上から注入するとオーバーフローして10ℓ ずつ溜まってゆきます。


コックをひねると一気に10ℓ 入りの容器が作れます。



実例②：FRP製の古い薬液処理タンクを新しくしました。また配管もやり直しました。

【やり替え前】

【やり替え後】



実例③：金箔を細かく裁断する破碎機を製作しました。金箔が静電気でくっつくため、ケースは木箱で作りしました。



実例④：パイプ曲げや金属加工も行います。樹脂加工にも対応可能です。



実施⑤：使用済の樹脂製タンクを再利用した事例を紹介いたします。



上蓋をカットし、タンク底に樹脂製の分岐ノズルを加工し取り付けました。



実施⑥：スチール棚とプラスチックケースは既製品ですが、工具類を保管するためのちょうど良いサイズのケースが見つからなかったため、スチール棚の寸法に合う木製のケースを作りました。

